


Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2 40 SI-55 SW100 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03225




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00
Hauteur H	47,00 mm

SPB2 40 SI-55 SW100 P

La ventouse à soufflets SPB2 P est livrée prêt au montage. Disponible en différents diamètres.

Pièces de rechange disponible: ventouse SPB2 P, restriction au flux
Accessoire disponible : tamis de filtrage (disque de filtre)



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	2,20 mm
Hauteur H	47,00 mm
Diamètre extérieur D1	43,5 mm
Diamètre nominal dn	1,00 mm
Diamètre intérieur d1	15,7 mm
d2	17,8 mm
Diamètre intérieur d	12,50 mm
Allongement du ressort Z	20,0 mm
Diamètre Ds	42,7 mm
Hauteur H3	8,20 mm

Données de construction SPB2 40 SI-55 SW100 P



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03225

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2 40 SI-55 SW100 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03225



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force de rupture	40,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	14,90 N
Poids propre	18,5 g
Volume	22,000 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	SPB2

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03225



Données de commande des accessoires 10.01.06.03225

Typ	num
Disque de filtre	FD 34 120 10.01.06.02572



Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03225

Typ	num
Résistance au flux	SW 100 P 7.3 10.05.04.00091



Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03225

Typ	num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2 40 SI-55 P 10.01.06.03126



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03225