




Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	40.00
Yükseklik H	47.00 mm

SPB2 40 SI-55 SW100 P

Körüklü vantuz SPB2 P, bağlanmaya hazır bir bileşen olarak teslim edilir. Farklı çaplarda mevcuttur.

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB2 P, akış kısıtlayıcı

Mevcut aksesuarlar: filtre disk



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	2.20 mm
Yükseklik H	47.00 mm
Dış çap D1	43.5 mm
Nominal çap dn	1.00 mm
İç çap d1	15.7 mm
d2	17.8 mm
İç çap d	12.50 mm
Yay stroku Z	20.0 mm
Çap Ds	42.7 mm
Yükseklik H3	8.20 mm

Tasarım verileri SPB2 40 SI-55 SW100 P

Art.-Nr.: 10.01.06.03225

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75.0 mm
Çekme kuvveti	40.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	14.90 N
Ağırlık	18.5 g
Cilt	22.000 cm ³
Boyut	40.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03225

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03225**

Typ	Ürün numarası
Filtre diski	FD 34 120
	10.01.06.02572

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03225**

Typ	Ürün numarası
Akış direnci	SW 100 P 7.3
	10.05.04.00091

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03225**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40 SI-55 P
	10.01.06.03126

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03225