




SAB2 20 HT1-60 P

Vantuz SAB2 P bağlanmaya hazır bir bileşen olarak teslim edilir. HT1 ve NBR malzemelerinde mevcuttur.

Mevcut aksesuarlar: filtre disk (FD), akış kısıtlayıcı (SW)

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyut	20.00
Körük Sayısı	2.5
Şekil	Push In



Tasarım verileri SAB2 20 HT1-60 P

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	2.20 mm
Yükseklik H	24.50 mm
Dış çap D1	19.7 mm
Nominal çap dn	4.70 mm
İç çap d1	10.6 mm
d2	10.0 mm
İç çap d	8.50 mm
Yay stroku Z	9.0 mm
Çap Ds	19.1 mm
Yükseklik H3	7.20 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03235

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20.0 mm
Çekme kuvveti	13.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	4.70 N
Ağırlık	2.5 g
Cilt	2.600 cm ³
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	SAB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03235

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03235**

Typ	Ürün numarası
Filtre diskisi	FD 16 120
Akış direnci	SW 100 P 7.3
Akış direnci	SW 130 P 7.3
Akış direnci	SW 150 P 7.3
Akış direnci	SW 80 P 7.3

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03235