




SPB4f 30 SI-55 SC080


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	30.00
Körük Sayısı	4.5

Entegre torba sabitleyicili vantuz SPB4f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak münferit parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunun için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPB4f tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci, hortum kelepçesi



Tasarım verileri SPB4f 30 SI-55 SC080

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	13.00 mm
Yükseklik H	40.00 mm
Dış çap D1	22.4 mm
Kafa çapı Dk	24.4 mm
İç çap d1	19.6 mm
d2	12.3 mm
İç çap d	16.00 mm
Yay stroku Z	11.0 mm
Çap Ds	30.7 mm
Yükseklik H3	14.40 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03264

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 080
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Emme kuvveti (-600mbar)	12.80 N
Ağırlık	6.2 g
Cilt	5.988 cm ³
Boyut	30.00
Körük Sayısı	4.5
400 mbar'da emme kuvveti	8.50 N
200 mbar'da emme kuvveti	4.30 N
Ürün ailesi	SPB4f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03264

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03264**

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
Schmalz-Konnektör	SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
Schmalz-Konnektör	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
Schmalz-Konnektör	SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665
Elek, yuvarlak	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03264