

Ventosa a soffietto (tonda)

## SPB4f 30 SI-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.03264



### Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	30,00
Numero di pieghe	4,5

SPB4f 30 SI-55 SC080

La ventosa SPB4f (parte in elastomero + elemento di collegamento) con elemento di stabilizzazione del sacchetto integrato viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Ventosa del tipo SPB4f (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC (2° passo) – disponibile con diverse filettature

Accessori disponibili: filtro, fascetta



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	13,00 mm
Altezza H	40,00 mm
Diametro esterno D1	22,4 mm
Diametro della testa Dk	24,4 mm
Diametro interno d1	19,6 mm
d2	12,3 mm
Diametro interno d	16,00 mm
Freccia elastica Z	11,0 mm
Diametro Ds	30,7 mm
Altezza H3	14,40 mm

Dati di costruzione SPB4f 30 SI-55 SC080



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03264](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03264)

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03264

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nipples	SC 080
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	12,80 N
Peso	6,2 g
Volume	5,988 cm <sup>3</sup>
Misura	30,00
Numero di pieghe	4,5
Forza di presa a -400 mbar	8,50 N
Forza di presa a -200 mbar	4,30 N
Famiglia di prodotti	SPB4f

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03264](http://www.schmalz.com/10.01.06.03264)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03264**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665
Filtro tondo	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320

