

Ventosa de fuelle (redonda)
SPB4f 30 SI-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.03264



Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	30,00
Número de pliegues	4,5

SPB4f 30 SI-55 SC080

La ventosa SPB4f (pieza elastomérica + boquilla de conexión) con estabilizador de bolsas integrado se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:

- Ventosa del tipo SPB4f (posición 1) – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC (posición 2) – disponible con diversas roscas

Accesorios disponibles: tamiz filtrante, abrazadera de tubo



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	13,00 mm
Altura H	40,00 mm
Diámetro exterior D1	22,4 mm
Diámetro de la cabeza Dk	24,4 mm
Diámetro interior d1	19,6 mm
d2	12,3 mm
Diámetro interior d	16,00 mm
Recorrido de resorte Z	11,0 mm
Diámetro Ds	30,7 mm
Altura H3	14,40 mm

Datos de diseño SPB4f 30 SI-55 SC080



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03264

1

Ventosa de fuelle (redonda)
SPB4f 30 SI-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.03264



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 080
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	12,80 N
Peso	6,2 g
Volumen	5,988 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	4,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	8,50 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	4,30 N
Familia de productos	SPB4f

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03264



Pedir accesorios de datos 10.01.06.03264

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665
Tamiz redondo	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03264