

# Ventouse à soufflets (ronde)

## SPB4f 40 SI-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.03265



### Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	4,5

SPB4f 40 SI-55 SC080

La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse de type SPB4f (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages

Accessoires disponibles : tamis de filtrage, collier de serrage



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	13,00 mm
Hauteur H	52,00 mm
Diamètre extérieur D1	31,6 mm
Diamètre de la tête Dk	24,4 mm
Diamètre intérieur d1	19,6 mm
d2	15,3 mm
Diamètre intérieur d	16,00 mm
Allongement du ressort Z	18,0 mm
Diamètre Ds	39,7 mm
Hauteur H3	14,40 mm

Données de construction SPB4f 40 SI-55 SC080



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03265](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03265)

1

# Ventouse à soufflets (ronde)

## SPB4f 40 SI-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.03265



### Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 080
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	20,40 N
Poids propre	11,3 g
Volume	15,120 cm <sup>3</sup>
Taille	40,00
Nombre de soufflets	4,5
Force d'aspiration à -400 mbar	13,60 N
Force d'aspiration à -200 mbar	6,80 N
Famille de produits	SPB4f

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.03265](http://www.schmalz.com/10.01.06.03265)



### Données de commande des accessoires 10.01.06.03265

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665
Tamis (rond)	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03265](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03265)