

Ventouse à soufflets (ronde)  
**SPB4f 50 SI-55 SC090**



Art.-Nr.: 10.01.06.03266




SPB4f 50 SI-55 SC090

La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse de type SPB4f (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Elément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages

Accessoires disponibles : tamis de filtrage, collier de serrage



Données de construction SPB4f 50 SI-55 SC090

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	50,00
Nombre de soufflets	4,5

### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	14,00 mm
Hauteur H	65,00 mm
Diamètre extérieur D1	41,6 mm
Diamètre de la tête Dk	31,0 mm
Diamètre intérieur d1	24,8 mm
d2	21,0 mm
Diamètre intérieur d	20,00 mm
Allongement du ressort Z	26,0 mm
Diamètre Ds	49,7 mm
Hauteur H3	16,00 mm



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03266](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03266)

1

Ventouse à soufflets (ronde)  
**SPB4f 50 SI-55 SC090**



Art.-Nr.: 10.01.06.03266



### Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 090
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	41,00 N
Poids propre	22,60 g
Volume	33,110 cm <sup>3</sup>
Taille	50,00
Nombre de soufflets	4,5
Force d'aspiration à -400 mbar	27,30 N
Force d'aspiration à -200 mbar	13,70 N
Famille de produits	SPB4f

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.03266](http://www.schmalz.com/10.01.06.03266)



### Données de commande accessoires 10.01.06.03266

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 090 NPT1/4-AG	10.01.06.03666
Schmalz-Connector	SC 090 NPT1/4-IG	10.01.06.03667
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-AG	10.01.06.03668
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-IG	10.01.06.03669
Tamis (rond)	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03266](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03266)

2