


Art.-Nr.: 10.01.06.03271



### Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	080
Longueur L1	32,00 mm
Diamètre nominal dn	11,00 mm
Longueur d'adaptation	17,50 mm
Raccord de vide	G1/4"-F

SC 080 G1/4-IG



### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	32,00 mm
Longueur L2	13,00 mm
Longueur L	17,50 mm
Diamètre extérieur D2	17,0 mm
Diamètre extérieur D	19,80 mm
Diamètre nominal dn	11,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Longueur L3	1,50 mm

Données de construction SC 080 G1/4-IG



### Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	20,0 g
Matière	Aluminium
Type de connexion	080



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03271](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03271)

Schmalz-Connector

## SC 080 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03271



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.03271](http://www.schmalz.com/10.01.06.03271)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03271](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03271)