


Art.-Nr.: 10.01.06.03273



### Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	090
Longueur L1	37,50 mm
Diamètre nominal dn	11,40 mm
Longueur d'adaptation	21,50 mm
Raccord de vide	G1/4"-F

SC 090 G1/4-IG



### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	37,50 mm
Longueur L2	14,00 mm
Longueur L	21,50 mm
Diamètre extérieur D2	21,0 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre nominal dn	11,40 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	27,0 mm
Longueur L3	2,00 mm

Données de construction SC 090 G1/4-IG



### Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	42,1 g
Matière	Aluminium
Type de connexion	090



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03273](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03273)

Schmalz-Connector

## SC 090 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03273



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.03273](http://www.schmalz.com/10.01.06.03273)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03273](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03273)