

シュマルツコネクタ
SC 090 G3/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.06.03274



技術資料

接続種類	090
グリッパーの長さ L1	37.50 mm
呼び径 dn	15.00 mm
グリッパーの長さ	21.50 mm
真空接続口	G3/8"-F

SC 090 G3/8-IG



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	37.50 mm
グリッパーの長さ L2	14.00 mm
グリッパーの長さ L	21.50 mm
外径 D2	21.0 mm
外径 D	25.00 mm
呼び径 dn	15.00 mm
スレッド G1	G3/8"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	27.0 mm
グリッパーの長さ L3	2.00 mm

デザインデータ SC 090 G3/8-IG



技術資料

質量	30.10 g
材質	アルミ
接続種類	090



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03274