Ventouse à soufflets 2C (ronde)

SDC2 20 PU 30/60 N042

Art.-Nr.: 10.01.06.03365

SDC2 20 PU 30/60 N042

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyuréthanne PU
Dureté de la matière [Shore A]	30,0 Shore A
Taille	20,00
Nombre de soufflets	2,5
Dureté de la matière	60,0 Shore A



Données de construction SDC2 20 PU 30/60 N042

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,50 mm
Hauteur H	14,50 mm
Diamètre extérieur D1	20,0 mm
Diamètre de la tête Dk	12,0 mm
Diamètre intérieur d1	7,2 mm
d2	11,5 mm
Diamètre intérieur d	5,00 mm
Allongement du ressort Z	7,5 mm
Diamètre Ds	21,0 mm
Hauteur H3	6,50 mm

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets 2C (ronde)

SDC2 20 PU 30/60 N042

Art.-Nr.: 10.01.06.03365

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyuréthanne PU
Dureté de la matière [Shore A]	30,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	10,0 mm
Force de rupture	15,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	6,20 N
Taille	20,00
Résistance thermique	55,0 °C
Nombre de soufflets	2,5
Dureté de la matière	60,0 Shore A

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.06.03365**

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr