


Art.-Nr.: 10.01.06.03370



SA-NIP N042 G1/8-AG DN400

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 042
Material	Aluminio
Longitud L1	17,00 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Longitud de montaje	5,00 mm
Rosca G1	G1/8-AG



Datos de diseño SA-NIP N042 G1/8-AG DN400

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	17,00 mm
Longitud L2	4,50 mm
Longitud L	5,00 mm
Diámetro exterior D2	7,5 mm
Diámetro exterior D	8,00 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Rosca G1	G1/8-AG
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	13,0 mm
Longitud L3	0,50 mm


**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 042
Material	Aluminio

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Boquilla de conexión de ventosa

## SA-NIP N042 G1/8-AG DN400



Art.-Nr.: 10.01.06.03370



**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.03370](http://www.schmalz.com/10.01.06.03370)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03370](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03370)