


Art.-Nr.: 10.01.06.03370



SA-NIP N042 G1/8-AG DN400

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 042
Materiale	Alluminio
Lunghezza L1	17,00 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Lunghezza di montaggio	5,00 mm
Filettatura G1	G1/8-AG



Dati di costruzione SA-NIP N042 G1/8-AG DN400

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	17,00 mm
Lunghezza L2	4,50 mm
Lunghezza L	5,00 mm
Diametro esterno D2	7,5 mm
Diametro esterno D	8,00 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Filettatura G1	G1/8-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	13,0 mm
Lunghezza L3	0,50 mm

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 042
Materiale	Alluminio

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N042 G1/8-AG DN400



Art.-Nr.: 10.01.06.03370



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03370



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03370