


Art.-Nr.: 10.01.06.03371



SA-NIP N043 G1/4-AG DN500

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 043
Materiale	Alluminio
Lunghezza L1	22,00 mm
Diametro nominale dn	5,00 mm
Lunghezza di montaggio	6,00 mm
Filettatura G1	G1/4-AG



Dati di costruzione SA-NIP N043 G1/4-AG DN500

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	22,00 mm
Lunghezza L2	6,00 mm
Lunghezza L	6,00 mm
Diametro esterno D2	10,0 mm
Diametro esterno D	11,00 mm
Diametro nominale dn	5,00 mm
Filettatura G1	G1/4-AG
Lunghezza della filettatura LG1	9,0 mm
Misura della chiave SW1	19,0 mm
Lunghezza L3	1,00 mm


Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 043
Materiale	Alluminio

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N043 G1/4-AG DN500



Art.-Nr.: 10.01.06.03371



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03371



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03371