


Art.-Nr.: 10.01.06.03371



SA-NIP N043 G1/4-AG DN500

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 043
Material	Aluminio
Longitud L1	22,00 mm
Diámetro nominal dn	5,00 mm
Longitud de montaje	6,00 mm
Rosca G1	G1/4-AG



Datos de diseño SA-NIP N043 G1/4-AG DN500

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	22,00 mm
Longitud L2	6,00 mm
Longitud L	6,00 mm
Diámetro exterior D2	10,0 mm
Diámetro exterior D	11,00 mm
Diámetro nominal dn	5,00 mm
Rosca G1	G1/4-AG
Longitud de rosca LG1	9,0 mm
Tamaño de la llave SW1	19,0 mm
Longitud L3	1,00 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 043
Material	Aluminio

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N043 G1/4-AG DN500



Art.-Nr.: 10.01.06.03371



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03371



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03371