


Art.-Nr.: 10.01.06.03371



SA-NIP N043 G1/4-AG DN500



Données de construction SA-NIP N043 G1/4-AG DN500

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 043
Matière	Aluminium
Longueur L1	22,00 mm
Diamètre nominal dn	5,00 mm
Longueur d'adaptation	6,00 mm
Filetage G1	G1/4-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	22,00 mm
Longueur L2	6,00 mm
Longueur L	6,00 mm
Diamètre extérieur D2	10,0 mm
Diamètre extérieur D	11,00 mm
Diamètre nominal dn	5,00 mm
Filetage G1	G1/4-AG
Longueur du filetage LG1	9,0 mm
Taille de la clé SW1	19,0 mm
Longueur L3	1,00 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 043
Matière	Aluminium

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N043 G1/4-AG DN500



Art.-Nr.: 10.01.06.03371



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03371



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03371