


Art.-Nr.: 10.01.06.03372



SA-NIP N044 G3/8-AG DN800

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 044
Matière	Aluminium
Longueur L1	25,00 mm
Diamètre nominal dn	8,00 mm
Longueur d'adaptation	6,00 mm
Filetage G1	G3/8-AG



Données de construction SA-NIP N044 G3/8-AG DN800

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	25,00 mm
Longueur L2	8,00 mm
Longueur L	6,00 mm
Diamètre extérieur D2	14,0 mm
Diamètre extérieur D	15,00 mm
Diamètre nominal dn	8,00 mm
Filetage G1	G3/8-AG
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	24,0 mm
Longueur L3	1,00 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 044
Matière	Aluminium

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N044 G3/8-AG DN800



Art.-Nr.: 10.01.06.03372



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03372



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03372