

Art.-Nr.: 10.01.06.03378



SPB4 20 SI-HD-65 SC080


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	20,00
Nombre de soufflets	4,5

La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse de type SPB4 (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages

Accessoires disponibles : tamis, collier de serrage, insert de ventouse



Données de construction SPB4 20 SI-HD-65 SC080

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	13,00 mm
Hauteur H	41,00 mm
Diamètre extérieur D1	22,0 mm
Diamètre de la tête Dk	24,4 mm
Diamètre intérieur d1	19,6 mm
d2	13,5 mm
Diamètre intérieur d	16,00 mm
Allongement du ressort Z	10,0 mm
Diamètre Ds	21,4 mm
Hauteur H3	14,40 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.03378

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 080
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	8,00 N
Poids propre	6,7 g
Volume	7,900 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	4,5
Force d'aspiration à -400 mbar	5,30 N
Force d'aspiration à -200 mbar	2,60 N
Force de rupture à -400 mbar	7,00 N
Force de rupture à -200 mbar	4,90 N
Famille de produits	SPB4

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03378

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03378**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-AG	10.01.06.03142
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-IG	10.01.06.03270
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-AG	10.01.06.02593
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-IG	10.01.06.02594
Tamis (rond)	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320
Schmalz Pad Insert PE	SPI 16 PE SPB4-20	10.01.06.02915
Collier de serrage	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002

