Ventosa a soffietto (tondo)

FG 14 SI-CO-55 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.03394

FG 14 SI-CO-55 N016

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	14,00
Numero di pieghe	2,5

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	3,80 mm
Altezza H	22,80 mm
Diametro esterno D1	13,9 mm
Diametro della testa Dk	10,0 mm
d2	5,4 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm
Diametro Ds	14,5 mm
Altezza H3	9,00 mm
Diametro Dmax(S)	15,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FG 14 SI-CO-55 N016

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 14 SI-CO-55 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.03394

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 016
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	7,0 mm
Forza di strappo	5,70 N
Forza di presa (-600 mbar)	1,37 N
Peso	1,5 g
Volume	1,058 cm^3
Misura	14,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.03394**

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it