


Art.-Nr.: 10.01.06.03409



SPB2 20 ED-65 SC040



Datos de diseño SPB2 20 ED-65 SC040

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	20,00
Altura H	25,30 mm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,60 mm
Altura H	25,30 mm
Diámetro exterior D1	22,2 mm
Diámetro de la cabeza Dk	15,0 mm
Diámetro interior d1	10,5 mm
d2	12,0 mm
Diámetro interior d	7,50 mm
Recorrido de resorte Z	13,0 mm
Diámetro Ds	21,4 mm
Altura H3	7,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03409

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 040
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de arranque	15,70 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	6,80 N
Peso	2,1 g
Fuerza lateral	8,4 N
Volumen	4,200 cm ³
Tamaño	20,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	SPB2

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03409

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03409**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542

