




SPB2 20 ED-65 SC040

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	20.00
高さ H	25.30 mm



デザインデータ SPB2 20 ED-65 SC040

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	4.60 mm
高さ H	25.30 mm
外径 D1	22.2 mm
ヘッド径 Dk	15.0 mm
内径d1	10.5 mm
d2	12.0 mm
内径d	7.50 mm
スプリングストロークZ	13.0 mm
径 Ds	21.4 mm
高さ H3	7.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03409



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 040
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
離脱力	15.70 N
吸着力 (-600mbar)	6.80 N
質量	2.1 g
水平方向の力	8.4 N
ボリューム	4.200 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	SPB2

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03409



データアクセサリを注文する 10.01.06.03409

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
シュマルツコネクタ SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
シュマルツコネクタ SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
シュマルツコネクタ SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03409