




SPB2 20 ED-65 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	20.00
Yükseklik H	25.30 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4.60 mm
Yükseklik H	25.30 mm
Dış çap D1	22.2 mm
Kafa çapı Dk	15.0 mm
İç çap d1	10.5 mm
d2	12.0 mm
İç çap d	7.50 mm
Yay stroku Z	13.0 mm
Çap Ds	21.4 mm
Yükseklik H3	7.00 mm



Tasarım verileri SPB2 20 ED-65 SC040

Art.-Nr.: 10.01.06.03409



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20.0 mm
Çekme kuvveti	15.70 N
Emme kuvveti (-600mbar)	6.80 N
Ağırlık	2.1 g
Yanal kuvvet	8.4 N
Cilt	4.200 cm ³
Boyut	20.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03409



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03409

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Schmalz-Konnektör SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Konnektör SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542

