

Ventouse à soufflets (ronde)  
**SPB2 20 ED-65 SC040**




Art.-Nr.: 10.01.06.03409



**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	20,00
Hauteur H	25,30 mm

SPB2 20 ED-65 SC040



**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,60 mm
Hauteur H	25,30 mm
Diamètre extérieur D1	22,2 mm
Diamètre de la tête Dk	15,0 mm
Diamètre intérieur d1	10,5 mm
d2	12,0 mm
Diamètre intérieur d	7,50 mm
Allongement du ressort Z	13,0 mm
Diamètre Ds	21,4 mm
Hauteur H3	7,00 mm

Données de construction SPB2 20 ED-65 SC040



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03409](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03409)

# Ventouse à soufflets (ronde)

## SPB2 20 ED-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.03409



### Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force de rupture	15,70 N
Force d'aspiration (-600mbar)	6,80 N
Poids propre	2,1 g
Force latérale	8,4 N
Volume	4,200 cm <sup>3</sup>
Taille	20,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	SPB2

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.03409](http://www.schmalz.com/10.01.06.03409)



### Données de commande des accessoires 10.01.06.03409

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03409](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03409)