

Ventouse à soufflets (ronde)
SPB2 25 ED-65 SC040




Art.-Nr.: 10.01.06.03410



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	25,00
Hauteur H	30,90 mm

SPB2 25 ED-65 SC040



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,60 mm
Hauteur H	30,90 mm
Diamètre extérieur D1	27,2 mm
Diamètre de la tête Dk	15,5 mm
Diamètre intérieur d1	10,5 mm
d2	14,5 mm
Diamètre intérieur d	7,50 mm
Allongement du ressort Z	17,0 mm
Diamètre Ds	26,4 mm
Hauteur H3	7,80 mm

Données de construction SPB2 25 ED-65 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03410

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2 25 ED-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.03410



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force de rupture	20,10 N
Force d'aspiration (-600mbar)	9,90 N
Poids propre	3,3 g
Force latérale	9,1 N
Volume	7,600 cm ³
Taille	25,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	SPB2

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03410



Données de commande des accessoires 10.01.06.03410

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Schmalz Pad Insert PA	SPI 25 PA SPB2-25	10.01.06.04042
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03410