




SPB2 25 ED-65 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	25.00
Yükseklik H	30.90 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4.60 mm
Yükseklik H	30.90 mm
Dış çap D1	27.2 mm
Kafa çapı Dk	15.5 mm
İç çap d1	10.5 mm
d2	14.5 mm
İç çap d	7.50 mm
Yay stroku Z	17.0 mm
Çap Ds	26.4 mm
Yükseklik H3	7.80 mm



Tasarım verileri SPB2 25 ED-65 SC040

Art.-Nr.: 10.01.06.03410

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20.0 mm
Çekme kuvveti	20.10 N
Emme kuvveti (-600mbar)	9.90 N
Ağırlık	3.3 g
Yanal kuvvet	9.1 N
Cilt	7.600 cm ³
Boyut	25.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03410

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03410**

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Schmalz Ped Ekleme PA	SPI 25 PA SPB2-25	10.01.06.04042
Schmalz-Konnektör	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Konnektör	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03410