


Art.-Nr.: 10.01.06.03410



SPB2 25 ED-65 SC040



Datos de diseño SPB2 25 ED-65 SC040

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	25,00
Altura H	30,90 mm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,60 mm
Altura H	30,90 mm
Diámetro exterior D1	27,2 mm
Diámetro de la cabeza Dk	15,5 mm
Diámetro interior d1	10,5 mm
d2	14,5 mm
Diámetro interior d	7,50 mm
Recorrido de resorte Z	17,0 mm
Diámetro Ds	26,4 mm
Altura H3	7,80 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03410

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 040
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de arranque	20,10 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	9,90 N
Peso	3,3 g
Fuerza lateral	9,1 N
Volumen	7,600 cm ³
Tamaño	25,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	SPB2

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03410

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03410**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Schmalz Pad Insert PA	SPI 25 PA SPB2-25	10.01.06.04042
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03410