




SPB2 30 ED-65 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	30.00
Yükseklik H	36.20 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4.60 mm
Yükseklik H	36.20 mm
Dış çap D1	32.2 mm
Kafa çapı Dk	16.8 mm
İç çap d1	10.5 mm
d2	16.9 mm
İç çap d	7.50 mm
Yay stroku Z	20.0 mm
Çap Ds	31.4 mm
Yükseklik H3	7.90 mm



Tasarım verileri SPB2 30 ED-65 SC040

Art.-Nr.: 10.01.06.03411

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30.0 mm
Çekme kuvveti	28.40 N
Emme kuvveti (-600mbar)	14.40 N
Ağırlık	5.1 g
Yanal kuvvet	12.8 N
Cilt	12.400 cm ³
Boyut	30.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03411

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03411**

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Schmalz Ped Ekleme PA	SPI 30 PA SPB2-30	10.01.06.04043
Schmalz-Konnektör	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Konnektör	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03411