




SPB2 40 ED-65 SC050

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	40.00
Yükseklik H	45.00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	7.00 mm
Yükseklik H	45.00 mm
Dış çap D1	42.2 mm
Kafa çapı Dk	22.5 mm
İç çap d1	17.3 mm
d2	22.9 mm
İç çap d	11.00 mm
Yay stroku Z	25.0 mm
Çap Ds	41.3 mm
Yükseklik H3	9.90 mm



Tasarım verileri SPB2 40 ED-65 SC050

Art.-Nr.: 10.01.06.03412

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 050
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	60.0 mm
Çekme kuvveti	40.50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	24.80 N
Ağırlık	10.5 g
Yanal kuvvet	20.3 N
Cilt	27.900 cm ³
Boyut	40.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03412

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03412**

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487
Schmalz-Konnektör	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488
Schmalz-Konnektör	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Konnektör	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546
Schmalz-Connector	SC 050 G1/8-AG MOD	10.01.06.02849

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03412