

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2 40 ED-65 SC050




Art.-Nr.: 10.01.06.03412



SPB2 40 ED-65 SC050

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	40,00
Hauteur H	45,00 mm



Données de construction SPB2 40 ED-65 SC050

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	7,00 mm
Hauteur H	45,00 mm
Diamètre extérieur D1	42,2 mm
Diamètre de la tête Dk	22,5 mm
Diamètre intérieur d1	17,3 mm
d2	22,9 mm
Diamètre intérieur d	11,00 mm
Allongement du ressort Z	25,0 mm
Diamètre Ds	41,3 mm
Hauteur H3	9,90 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03412

Ventouse à soufflets (ronde)
SPB2 40 ED-65 SC050



Art.-Nr.: 10.01.06.03412



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 050
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	60,0 mm
Force de rupture	40,50 N
Force d'aspiration (-600mbar)	24,80 N
Poids propre	10,5 g
Force latérale	20,3 N
Volume	27,900 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	SPB2

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03412



Données de commande des accessoires 10.01.06.03412

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546
Schmalz-Connector	SC 050 G1/8-AG MOD	10.01.06.02849



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03412