

Ventosa de fuelle (redonda)

## SPB2 40 ED-65 SC050




Art.-Nr.: 10.01.06.03412



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	40,00
Altura H	45,00 mm

SPB2 40 ED-65 SC050



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	7,00 mm
Altura H	45,00 mm
Diámetro exterior D1	42,2 mm
Diámetro de la cabeza Dk	22,5 mm
Diámetro interior d1	17,3 mm
d2	22,9 mm
Diámetro interior d	11,00 mm
Recorrido de resorte Z	25,0 mm
Diámetro Ds	41,3 mm
Altura H3	9,90 mm

Datos de diseño SPB2 40 ED-65 SC050



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03412](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03412)

Ventosa de fuelle (redonda)  
**SPB2 40 ED-65 SC050**



Art.-Nr.: 10.01.06.03412



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 050
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	60,0 mm
Fuerza de arranque	40,50 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	24,80 N
Peso	10,5 g
Fuerza lateral	20,3 N
Volumen	27,900 cm <sup>3</sup>
Tamaño	40,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	SPB2

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.03412](http://www.schmalz.com/10.01.06.03412)



### Pedir accesorios de datos 10.01.06.03412

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546
Schmalz-Connector	SC 050 G1/8-AG MOD	10.01.06.02849



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03412](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03412)