

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2 50 ED-65 SC050




Art.-Nr.: 10.01.06.03413



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	50,00
Hauteur H	55,90 mm

SPB2 50 ED-65 SC050



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	7,00 mm
Hauteur H	55,90 mm
Diamètre extérieur D1	52,2 mm
Diamètre de la tête Dk	23,5 mm
Diamètre intérieur d1	17,3 mm
d2	27,1 mm
Diamètre intérieur d	11,00 mm
Allongement du ressort Z	32,0 mm
Diamètre Ds	51,3 mm
Hauteur H3	11,60 mm

Données de construction SPB2 50 ED-65 SC050



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03413

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2 50 ED-65 SC050



Art.-Nr.: 10.01.06.03413



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 050
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force de rupture	61,80 N
Force d'aspiration (-600mbar)	34,60 N
Poids propre	18,3 g
Force latérale	28,5 N
Volume	51,800 cm ³
Taille	50,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	SPB2

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03413



Données de commande des accessoires 10.01.06.03413

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488
Schmalz Pad Insert PA	SPI 50 PA SPB2-50	10.01.06.04045
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03413