




SPB2 50 ED-65 SC050

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	50.00
Yükseklik H	55.90 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	7.00 mm
Yükseklik H	55.90 mm
Dış çap D1	52.2 mm
Kafa çapı Dk	23.5 mm
İç çap d1	17.3 mm
d2	27.1 mm
İç çap d	11.00 mm
Yay stroku Z	32.0 mm
Çap Ds	51.3 mm
Yükseklik H3	11.60 mm



Tasarım verileri SPB2 50 ED-65 SC050

Art.-Nr.: 10.01.06.03413

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 050
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75.0 mm
Çekme kuvveti	61.80 N
Emme kuvveti (-600mbar)	34.60 N
Ağırlık	18.3 g
Yanal kuvvet	28.5 N
Cilt	51.800 cm ³
Boyut	50.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03413

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03413**

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487
Schmalz-Konnektör	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488
Schmalz Ped Ekleme PA	SPI 50 PA SPB2-50	10.01.06.04045
Schmalz-Konnektör	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Konnektör	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03413