


Art.-Nr.: 10.01.06.03414

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de connexion	040
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Longueur d'adaptation	6,00 mm
Raccord de vide	G1/4"-M

SC 040 G1/4-AG

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	22,70 mm
Longueur L2	4,80 mm
Longueur L	6,00 mm
Diamètre extérieur D2	8,0 mm
Diamètre extérieur D	10,30 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	4,0 mm

Données de construction SC 040 G1/4-AG

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Connexion	G1/4"-M


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03414

1

Schmalz-Connector

SC 040 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03414



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03414



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03414