


Art.-Nr.: 10.01.06.03414

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Tipo de conexión	040
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Longitud de montaje	6,00 mm
Conexión de vacío	G1/4"-MA

SC 040 G1/4-AG

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	22,70 mm
Longitud L2	4,80 mm
Longitud L	6,00 mm
Diámetro exterior D2	8,0 mm
Diámetro exterior D	10,30 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	4,0 mm

Datos de diseño SC 040 G1/4-AG

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Conexión	G1/4"-MA


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03414](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03414)

1

Schmalz-Connector

## SC 040 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03414



**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.03414](http://www.schmalz.com/10.01.06.03414)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03414](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03414)