


Art.-Nr.: 10.01.06.03440



SC 030 M5-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	030
Conexión	M5-HE
Longitud L1	15,80 mm
Diámetro nominal dn	3,10 mm
Longitud de montaje	10,00 mm



Datos de diseño SC 030 M5-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	15,80 mm
Longitud L2	4,30 mm
Longitud L	10,00 mm
Diámetro exterior D2	5,8 mm
Diámetro exterior D	7,20 mm
Diámetro nominal dn	3,10 mm
Rosca G1	M5-HE
Longitud de rosca LG1	5,5 mm
Tamaño de la llave SW1	8,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	3,0 mm



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	1,4 g
Tipo de conexión	030



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03440

Schmalz-Connector
SC 030 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03440



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03440



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03440