

Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)
SPB4f 40 SI-HD-65 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.03448




SPB4f 40 SI-HD-65 SC080

La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse de type SPB4f (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages

Accessoires disponibles : tamis de filtrage, collier de serrage



Données de construction SPB4f 40 SI-HD-65 SC080

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	4,5

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	13,00 mm
Hauteur H	52,00 mm
Diamètre extérieur D1	31,6 mm
Diamètre de la tête Dk	24,4 mm
Diamètre intérieur d1	19,6 mm
d2	15,3 mm
Diamètre intérieur d	16,00 mm
Allongement du ressort Z	18,0 mm
Diamètre Ds	39,7 mm
Hauteur H3	14,40 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03448

Art.-Nr.: 10.01.06.03448

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 080
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	20,40 N
Poids propre	11,30 g
Volume	15,120 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	4,5
Force d'aspiration à -400 mbar	13,60 N
Force d'aspiration à -200 mbar	6,80 N
Famille de produits	SPB4f

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03448

