

Ventosa de fuelle (redonda)
SPB2 20 ED-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03454



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	20,00
Número de pliegues	2,5
Rosca G1	G1/8"-HE


SPB2 20 ED-65 G1/8-IG

La ventosa SPB2 (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB2 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB2, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosas SPI



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	39,30 mm
Diámetro exterior D1	22,1 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
d2	12,0 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	4,0 mm
Recorrido de resorte Z	13,0 mm
Diámetro Ds	21,4 mm

Datos de diseño SPB2 20 ED-65 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03454

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 20 ED-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03454



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de arranque	15,70 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	6,80 N
Peso	7,5 g
Fuerza lateral	8,4 N
Volumen	4,200 cm ³
Tamaño	20,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	SPB2

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -600 mbar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme; se indican sin factores de seguridad.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03454



Pedir accesorios de datos 10.01.06.03454

Typ	n	
Schmalz Pad Insert PA	SPI 20 PA SPB2-20	10.01.06.04041



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03454

Typ	n	
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03454

Typ	n	
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2 20 ED-65 SC040	10.01.06.03409



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03454