

Art.-Nr.: 10.01.06.03455

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	25,00
Nombre de soufflets	2,5
Filetage G1	G1/8"-M


SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

La ventouse SPB2 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB2 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : Inserts de ventouse SPI

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	36,90 mm
Diamètre extérieur D1	27,2 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
d2	14,5 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Largeur des appartements SW2	4,0 mm
Allongement du ressort Z	17,0 mm
Diamètre Ds	26,4 mm

Données de construction SPB2 25 ED-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03455

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force de rupture	20,10 N
Force d'aspiration (-600mbar)	9,90 N
Poids propre	7,6 g
Force latérale	9,1 N
Volume	7,600 cm ³
Taille	25,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	SPB2

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide en mbar de -600 et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03455

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03455**

Typ	num
Schmalz Pad Insert PA SPI 25 PA SPB2-25	10.01.06.04042

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03455**

Typ	num
Schmalz-Connector SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03455**

Typ	num
Ventouse à soufflets (ronde) SPB2 25 ED-65 SC040	10.01.06.03410

