

Art.-Nr.: 10.01.06.03459

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	2,5
Filetage G1	G1/4"-M


SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

La ventouse SPB2 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB2 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : Inserts de ventouse SPI

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	52,20 mm
Diamètre extérieur D1	42,2 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
d2	22,9 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	6,0 mm
Allongement du ressort Z	25,0 mm
Diamètre Ds	41,3 mm

Données de construction SPB2 40 ED-65 G1/4-AG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03459

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03459

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	60,0 mm
Force de rupture	40,50 N
Force d'aspiration (-600mbar)	24,80 N
Poids propre	23,1 g
Force latérale	20,3 N
Volume	27,900 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	SPB2

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide en mbar de -600 et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03459

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03459**

Typ		num
Schmalz Pad Insert PA	SPI 40 PA SPB2-40	10.01.06.04044
Schmalz-Connector	SC 050 G1/8-AG MOD	10.01.06.02849
Résistance au flux	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Résistance au flux	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Résistance au flux	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Résistance au flux	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Résistance au flux	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Résistance au flux	SC-SW 240 6	10.05.04.00101

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03459**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487



Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03459



Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03459

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2 40 ED-65 SC050	10.01.06.03412



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03459