Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03459

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	40,00
Número de pliegues	2,5
Rosca G1	G1/4"-MA

La ventosa SPB2 (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB2 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB2, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosas SPI



Datos de diseño SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	52,20 mm
Diámetro exterior D1	42,2 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
d2	22,9 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	6,0 mm
Recorrido de resorte Z	25,0 mm
Diámetro Ds	41,3 mm

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03459

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	60,0 mm
Fuerza de arranque	40,50 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	24,80 N
Peso	23,1 g
Fuerza lateral	20,3 N
Volumen	27,900 cm^3
Tamaño	40,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	SPB2

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -600 mbar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme; se indican sin factores de seguridad.

Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: **www.schmalz.com/10.01.06.03459**

Pedir accesorios de datos 10.01.06.03459

Typ		n
Schmalz Pad Insert PA	SPI 40 PA SPB2-40	10.01.06.04044
Schmalz-Connector	SC 050 G1/8-AG MOD	10.01.06.02849
Resistencia al flujo	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Resistencia al flujo	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Resistencia al flujo	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Resistencia al flujo	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Resistencia al flujo	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Resistencia al flujo	SC-SW 240 6	10.05.04.00101

Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03459

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03459

Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03459

Typ		n
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2 40 ED-65 SC050	10.01.06.03412

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es