

Art.-Nr.: 10.01.06.03460



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	2,5
Filetage G1	G1/4"-F


SPB2 40 ED-65 G1/4-IG

La ventouse SPB2 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB2 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : Inserts de ventouse SPI



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	62,20 mm
Diamètre extérieur D1	42,2 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
d2	22,9 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	6,0 mm
Allongement du ressort Z	25,0 mm
Diamètre Ds	41,3 mm

Données de construction SPB2 40 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03460

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	60,0 mm
Force de rupture	40,50 N
Force d'aspiration (-600mbar)	24,80 N
Poids propre	25,0 g
Force latérale	20,3 N
Volume	27,900 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	SPB2

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide en mbar de -600 et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03460

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03460**

Typ		num
Schmalz Pad Insert PA	SPI 40 PA SPB2-40	10.01.06.04044
Schmalz-Connector	SC 050 G1/8-AG MOD	10.01.06.02849

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03460**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03460**

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2 40 ED-65 SC050	10.01.06.03412

