

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2 50 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03461



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	50,00
Numero di pieghe	2,5
Filettatura G1	G1/4"-AG


SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

La ventosa SPB2 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB2 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB1, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: inserto per ventose



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	63,10 mm
Diametro esterno D1	52,2 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
d2	27,1 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	6,0 mm
Freccia elastica Z	32,0 mm
Diametro Ds	51,3 mm

Dati di costruzione SPB2 50 ED-65 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03461

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03461

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	75,0 mm
Forza di strappo	61,80 N
Forza di presa (-600 mbar)	34,60 N
Peso	30,9 g
Forza laterale	28,5 N
Volume	51,800 cm ³
Misura	50,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	SPB2

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -600 mbar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono indicati senza fattori di sicurezza.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03461

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03461**

Typ		codice articolo
Schmalz Pad Insert PA	SPI 50 PA SPB2-50	10.01.06.04045
Resistenza di flusso	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Resistenza di flusso	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Resistenza di flusso	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Resistenza di flusso	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Resistenza di flusso	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Resistenza di flusso	SC-SW 240 6	10.05.04.00101

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03461**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487



Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2 50 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03461



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03461

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	SPB2 50 ED-65 SC050	10.01.06.03413



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03461