

Art.-Nr.: 10.01.06.03462



Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Tamaño | 50,00 |
| Número de pliegues | 2,5 |
| Rosca G1 | G1/4"-HE |


SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

La ventosa SPB2 (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB2 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB2, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosas SPI



Datos de diseño

| Atributo | Valor |
|---------------------------------|----------|
| Altura H | 73,10 mm |
| Diámetro exterior D1 | 52,2 mm |
| Diámetro nominal dn | 6,10 mm |
| d2 | 27,1 mm |
| Rosca G1 | G1/4"-HE |
| Longitud de rosca LG1 | 12,0 mm |
| Tamaño de la llave SW1 | 17,0 mm |
| Ancho a través de los pisos SW2 | 6,0 mm |
| Recorrido de resorte Z | 32,0 mm |
| Diámetro Ds | 51,3 mm |

Datos de diseño SPB2 50 ED-65 G1/4-IG



Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 50 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03462



Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|---|------------------------|
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 6,0 mm |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 75,0 mm |
| Fuerza de arranque | 61,80 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 34,60 N |
| Peso | 32,8 g |
| Fuerza lateral | 28,5 N |
| Volumen | 51,800 cm ³ |
| Tamaño | 50,00 |
| Número de pliegues | 2,5 |
| Familia de productos | SPB2 |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -600 mbar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme; se indican sin factores de seguridad.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03462



Pedir accesorios de datos 10.01.06.03462

| Typ | n | |
|-----------------------|-------------------|----------------|
| Schmalz Pad Insert PA | SPI 50 PA SPB2-50 | 10.01.06.04045 |



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03462

| Typ | n | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| Schmalz-Connector | SC 050 G1/4-IG MOD | 10.01.06.02488 |



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03462

| Typ | n | |
|-----------------------------|---------------------|----------------|
| Ventosa de fuelle (redonda) | SPB2 50 ED-65 SC050 | 10.01.06.03413 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03462