

Art.-Nr.: 10.01.06.03462



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	50,00
Nombre de soufflets	2,5
Filetage G1	G1/4"-F


SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

La ventouse SPB2 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB2 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : Inserts de ventouse SPI



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	73,10 mm
Diamètre extérieur D1	52,2 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
d2	27,1 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	6,0 mm
Allongement du ressort Z	32,0 mm
Diamètre Ds	51,3 mm

Données de construction SPB2 50 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03462

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force de rupture	61,80 N
Force d'aspiration (-600mbar)	34,60 N
Poids propre	32,8 g
Force latérale	28,5 N
Volume	51,800 cm ³
Taille	50,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	SPB2

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide en mbar de -600 et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03462

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03462**

Typ	num
Schmalz Pad Insert PA SPI 50 PA SPB2-50	10.01.06.04045

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03462**

Typ	num
Schmalz-Connector SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03462**

Typ	num
Ventouse à soufflets (ronde) SPB2 50 ED-65 SC050	10.01.06.03413



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03462