

Art.-Nr.: 10.01.06.03467




FLSA 50 SI-HD-65

## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	50,00

## Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	22,00 mm
d2	30,0 mm
Allongement du ressort Z	4,2 mm
Diamètre Ds	50,3 mm
Diamètre Dmax(S)	51,5 mm



Données de construction FLSA 50 SI-HD-65



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A

Ventouse plate SI-HD (ronde)

## FLSA 50 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.06.03467



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.03467](http://www.schmalz.com/10.01.06.03467)



### Fin de série

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2026**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif **10.01.06.04848 BCG 50 SI-HD-65 SC095**



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03467](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03467)