

Art.-Nr.: 10.01.06.03491



SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	15,00
Nombre de soufflets	1,5
Filetage G1	G1/8"-F

La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB1 – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB1, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), rondelle d'éviter l'absorption du film



Données de construction SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	29,00 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
d2	9,5 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Diamètre Ds	15,4 mm
Diamètre Dmax(S)	19,7 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03491

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	8,0 mm
Force de rupture	9,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	4,30 N
Poids propre	6,6 g
Force latérale	5,0 N
Volume	1,498 cm ³
Taille	15,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SPB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03491

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03491**

Typ	num
Schmalz Pad Insert PA	SPI 12 PA SPB1-15 10.01.06.03709

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03491**

Typ	num
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG 10.01.06.02482

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03491**

Typ	num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB1 15 ED-65 SC040 10.01.06.02783


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03491