

Art.-Nr.: 10.01.06.03493



SPB1 20 ED-65 G1/8-IG

## Teknik veriler


| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65.0 Shore A |
| Boyut                      | 20.00        |
| Körük Sayısı               | 1.5          |
| Diş G1                     | G1/8"-F      |

Vantuz SPB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB1, bağlantı elemanı (Schmalz-Connector)

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak), vantuz eki



Tasarım verileri SPB1 20 ED-65 G1/8-IG

## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 32.00 mm |
| Nominal çap dn     | 4.10 mm  |
| d2                 | 13.8 mm  |
| Diş G1             | G1/8"-F  |
| Diş uzunluğu LG1   | 8.0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 14.0 mm  |
| Yay stroku Z       | 8.0 mm   |
| Çap Ds             | 21.4 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 26.3 mm  |

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**SPB1 20 ED-65 G1/8-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.03493



**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Elastodur ED          |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 65.0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4.0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 15.0 mm               |
| Çekme kuvveti                      | 16.20 N               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 9.90 N                |
| Ağırlık                            | 7.4 g                 |
| Yanal kuvvet                       | 9.8 N                 |
| Cilt                               | 3.105 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 20.00                 |
| Körük Sayısı                       | 1.5                   |
| Ürün ailesi                        | SPB1                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.03493](http://www.schmalz.com/10.01.06.03493)



**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03493**

| Typ                   | Ürün numarası                 |
|-----------------------|-------------------------------|
| Elek, yuvarlak        | SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16 |
| Schmalz Ped Ekleme PA | SPI 18 PA SPB1-20             |



**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03493**

| Typ               | Ürün numarası  |
|-------------------|----------------|
| Schmalz-Konnektör | SC 040 G1/8-IG |



**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03493**

| Typ                       | Ürün numarası       |
|---------------------------|---------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | SPB1 20 ED-65 SC040 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03493](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03493)