

Сифонные присоски (круглые)  
**SPB1 25 ED-65 G1/8-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.03494



### Технические данные

| Attribute                     | Value        |
|-------------------------------|--------------|
| Материал присоски             | Эластодур ED |
| Твердость материала [Shore A] | 65,0 Shore A |
| размер                        | 25,00        |
| Количество складок            | 1,5          |
| Резьба G1                     | G1/8"-M      |


SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

Присоска SPB1 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB1, соединительный элемент (соединитель Schmalz)

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая), вставка присоски



### Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 27,00 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 4,10 mm  |
| d2                        | 16,9 mm  |
| Резьба G1                 | G1/8"-M  |
| Длина резьбы LG1          | 7,5 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1 | 14,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 11,0 mm  |
| Диаметр Ds                | 26,4 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 31,3 mm  |

Конструктивные данные SPB1 25 ED-65 G1/8-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03494](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03494)

1

# Сильфонные присоски (круглые)

## SPB1 25 ED-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03494



### Технические данные

| Attribute                            | Value                 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                    | Эластодур ED          |
| Твердость материала [Shore A]        | 65,0 Shore A          |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 4,0 mm                |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 20,0 mm               |
| Сила отрыва                          | 23,40 N               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 14,90 N               |
| Вес                                  | 7,1 g                 |
| Поперечная сила                      | 13,0 N                |
| Объем                                | 5,254 cm <sup>3</sup> |
| размер                               | 25,00                 |
| Количество складок                   | 1,5                   |
| Семейство продуктов                  | SPB1                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.03494](http://www.schmalz.com/10.01.06.03494)



### Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03494

| Тип                         |                               | Количество предметов |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Сетчатый фильтр, круглые    | SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16 | 10.07.01.00309       |
| Вставка присоски Schmalz PA | SPI 22 PA SPB1-25             | 10.01.06.03315       |



### Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03494

| Тип                 |                | Количество предметов |
|---------------------|----------------|----------------------|
| Соединитель Schmalz | SC 040 G1/8-AG | 10.01.06.02490       |



### Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03494

| Тип                           |                     | Количество предметов |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| Сильфонная присоска (круглая) | SPB1 25 ED-65 SC040 | 10.01.06.02453       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03494](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03494)