



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	25,00
Nombre de soufflets	1,5
Filetage G1	G1/8"-F


SPB1 25 ED-65 G1/8-IG

La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB1 – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB1, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), rondelle d'éviter l'absorption du film



## Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	35,00 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
d2	16,9 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	11,0 mm
Diamètre Ds	26,4 mm
Diamètre Dmax(S)	31,3 mm

Données de construction SPB1 25 ED-65 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03495

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force de rupture	23,40 N
Force d'aspiration (-600mbar)	14,90 N
Poids propre	8,1 g
Force latérale	13,0 N
Volume	5,254 cm <sup>3</sup>
Taille	25,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SPB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.03495](http://www.schmalz.com/10.01.06.03495)

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03495**

Typ		num
Tamis (rond)	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309
Schmalz Pad Insert PA	SPI 22 PA SPB1-25	10.01.06.03315

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03495**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03495**

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB1 25 ED-65 SC040	10.01.06.02453

